

**Datalogger, Typ: 174H****Beställningsdata**

Ordernummer	474202 174H
GTIN	4029547027772
Artikelklass	47B

**Beskrivning****Utförande:**

Smidig datalogger med display. Internt minne för 16000 mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri. Mättakten inställbar mellan 1 min. och 24 h. Batterilivslängd > 1 år (mättakt 15 min, 25 °C). Tidsbesparande och intuitiv dataavläsning via USB-C. Professionell programvara med exportfunktion till Excel för programmering av loggern och för dataanalys samt loggning i PDF-format. Dessutom med mätning och lagring av relativ luftfuktighet.

**leveransinnehåll:**

Inklusive vägghållare, 2 batterier nr 081560 typ CR2032, USB-C 2.0-dataöverföringskabel och kalibreringsprotokoll.

**Teknisk beskrivning**

felgräns temperatur	±0,5 °C
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
höjd	18,5 mm
Bredd	38 mm

Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätområde temperatur	-20 - 70 °C
Längd	60 mm
Kalibrering	I6
Antal ingående batterier	2
mätområde fuktighet	0 - 100 %
felgräns fuktighet	±3 %
datautgång	USB-gränssnitt
Minne	16000 mätvärden
Produktslag	Datalogger

### Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/474202-174H>