



Fyrkantsvarvstålshållare, HSS Co 10, D×Längd: 14X200mm



Beställningsdata

Ordernummer	295000 14X200
GTIN	4045197187505
Artikelklass	22E

Beskrivning

Utförande:

Svarvännen med raka, rätvinkliga ändrar.

HSS-Co 10 (10 % kobolt, 67 HRC).

Fyrkantsämnen enligt DIN 4964 form B. Bredd: Tolerans h12. Avfasade ändrar.

Användningsdata:

För svarvning, arborning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.

Teknisk beskrivning

Fyrkantsmått D	14 mm
Längd	200 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Svarvämnne