

**uvex****Skyddshjälm uvex pronamic E, Färg: WHITE****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 097707 WHITE  |
| GTIN         | 4066853027362 |
| Artikelklass | 04U           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Lätt skyddshjälm** av HDPE (High Density Polyethylen) med stängt hjälmskal (utan ventilation) för användning inom elbranschen, **upp till AC 1 000 V** och DC 1 500 V. Den optimala huvudbandsgeometrin och det stora nackstödet säkerställer en extremt bekväm passform. Adaptersystemet möjliggör kombination med visir, hjälpkapslar och hjälmlampor. **Beständig mot kyla ned till –30 °C** och skydd mot stänk av flytande metall (MM).

- **Sexpunksrem**
- **30 mm euro slot-fäste**
- **Svettrem av konstläder**
- **Rak form**
- **Med snabblås och stort nackstöd**

**Norm:**

DIN EN 397; DIN EN 50365

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| Breddjustering | Vridlås    |
| Storlek        | 51 - 65 cm |
| vikt           | 396 g      |
| Färg           | vit        |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| hjälmegenskap      | Skydd mot stänk av flytande metall |
| hjälmegenskap      | Elektrisk isolering                |
| hjälmegenskap      | Skyddar ned till 30 °C             |
| Material hjälmskal | HDPE                               |
| Norm               | DIN EN 50365                       |
| Norm               | DIN EN 397                         |
| Produktslag        | Skyddshjälm                        |