

**Garant****Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302412 32/14
GTIN	4045197436030
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

**Med** längdinställningsskruv, **kort.**

**Användningsdata:**

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø d	32 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	14 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
totallängd L	160 mm
Produktnamnsattribut	L = 160 mm
Produktslag	förlängningsstång