

**OZ-hylschuckar, SK 50, spännvidd: 4-32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Artikelklass	36E

Beskrivning**Utförande:**

Lagrad spännmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i OZ-spännhylsor enligt DIN 6388 form A och B.

Specialtillbehör:

OZ-spännhylsor nr 309540 – 309560, sats nr 309562 (typ 462 E) för strl 2 – 25, haknyckel nr 628400.

Teknisk beskrivning

passande haknyckel nr 628400	68/75
Lös hylsmutter nr 309670	4 - 32
spännvidd	4 - 32 mm
utkragningslängd A-mått	73 mm
gängaM	M24
totallängd L	200 mm
Utvändig-Ø D	72 mm
Spännhylsa D ₁	4-32 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	DIN 2080

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309560 25
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309560 16
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 22 mm	309560 22
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 20 mm	309560 20
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
OZ-hylsmuttrar chuckspännvidd 4-32 mm	309670 4-32
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 14 mm	309560 14
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309560 10
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 18 mm	309560 18
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309560 12
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50

OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 32 mm	309560 32
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 30 mm	309560 30
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 28 mm	309560 28
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50