

**Digitala mätur med pekmanövrering Avläsning 0,0005 mm, Mätområde: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434315 50
GTIN	4059192066369
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay).

Framsida i hårdat glas med **slitagefria pekskärmar**, 3 FÖRINSTÄLLDA värden, LED-färgdisplay beroende på toleransläge.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING, tolerans, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktion (knapplås i menyn). Dataöverföring möjlig. IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med Ø > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Teknisk beskrivning

Datablad

Höljes-Ø	58,4 mm
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	C1
IP-skyddsklass	IP 42
Husets tjocklek	35,8 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 mm
omkopplingsbar avläsning	0,00002 tum
mätkraft	1,25–2,70 N
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,007 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
öglä på mäturets baksida	nej
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur