

**Digitala mätur med pekmanövrering Avläsning 0,01 mm, Mätområde: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434311 100
GTIN	4059192066574
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay).

Framsida i härdat glas med **slitagefria pekskärmar**, 3 FÖRINSTÄLLDA värden, LED-färgdisplay beroende på toleransläge.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING, tolerans, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktion (knappås i menyn). Dataöverföring möjlig. IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Teknisk beskrivning

Datablad

omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Höljes-Ø	58,4 mm
IP-skyddsklass	IP 42
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Husets tjocklek	35,8 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätområde	100 mm
Kalibrering	C1
Antal ingående batterier	1
mätkraft	1,60–3,50 N
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,02 mm
öglä på mätarets baksida	nej
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur