

**Digitalt mätur med pekmanövrering och i-wi Avläsning 0,0001 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434660 25
GTIN	4059192066536
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay och inbyggd toleransvisning tack vare unika, färgade lysdioder och displaysymboler för klassificering av mätvärde. Framsida i härdat glas med slitagefria pekkontrollpaneler, skärmen kan roteras 280°.

Med dubbelriktad datautmatning och inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri dator.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING (3 värden), tolerans- och varningsgränser (3 toleranser), LED-visning i färg beroende på läge: Bra/dålig/efterbearbetning/varningsgränser, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktiot (allmän knapplås i menyn), DATA (dataöverföring)/HOLD (frys aktuellt mätvärde). IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	58,4 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,0024 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
omkopplingsbar avläsning	0,0001 mm
omkopplingsbar avläsning	0,00001 tum
mätkraft	0,65 – 1,15 N
mätområde	0 - 25 mm
Husets tjocklek	35,8 mm
Kalibrering	C1
Antal ingående batterier	1
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
öglä på mätarets baksida	nej
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
sifferhöjd	11 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434660-25>

