

**Digitalt mätur med pekmanövrering och i-wi Avläsning 0,0001 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434661 12,5
GTIN	4059192066710
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay och inbyggd toleransvisning tack vare unika, färgade lysdioder och displaysymboler för klassificering av mätvärde. Framsida i härdat glas med slitagefria pekkontrollpaneler, skärmen kan roteras 280°.

Med dubbelriktad datautmatning och inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri dator.

Dynamiska mätfunktioner (MAX/MIN/MAX-MIN):

- För radialkast- och planhetskontroll eller vändpunktssökning.
- Ytterligare skalvisning, antingen streckvisare eller dynamisk stapel.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING (3 värden), tolerans- och varningsgränser (3 toleranser), LED-visning i färg beroende på läge: Bra/dålig/efterbearbetning/varningsgränser, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktiot (allmän knapplås i menyn), DATA (dataöverföring)/HOLD (frys aktuellt mätvärde). IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Teknisk beskrivning

Husets tjocklek	35,8 mm
Kalibrering	C1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Antal ingående batterier	1
omkopplingsbar avläsning	0,0001 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,0018 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
omkopplingsbar avläsning	0,00001 tum
Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätkraft	0,65 – 0,90 N
mätområde	0 - 12,5 mm
Höljes-Ø	58,4 mm
öglä på mäturets baksida	nej
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
sifferhöjd	11 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434661-12,5>
