

**Digitala mätur med pekmanövrering Avläsning 0,0005 mm, Mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434306 12,5
GTIN	4059192066734
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay och inbyggd toleransvisning. Ytterligare analog skaldisplay med toleransgränser.

Framsida i hårdat glas med slitagefria pekskärmar, 3 FÖRINSTÄLLDA värden, LED-färgdisplay beroende på toleransläge.

Speciellt för jämförande interna och externa 2-punktsmätinstrument med vilka en omkastningspunkt bestäms.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING, tolerans, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktion (knappås i menyn). Dataöverföring möjlig. IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
omkopplingsbar avläsning	0,00002 tum
mätkraft	0,65–0,90 N
Antal ingående batterier	1
Höljes-Ø	58,4 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Husets tjocklek	35,8 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
omkopplingsbar avläsning	0,0005 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
öglä på mäturets baksida	nej
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434306-12,5>