

**Garant****Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302412 32/16  |
| GTIN         | 4045197436047 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

**Med** längdinställningsskruv, **kort.**

**Användningsdata:**

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivning**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Ø D <sub>2</sub>           | 27 mm             |
| Skaft-Ø d                  | 32 mm             |
| Håldiameter D <sub>1</sub> | 16 mm             |
| totallängd L               | 160 mm            |
| Produktnamnsattribut       | L = 160 mm        |
| Produktslag                | förlängningsstång |