

**Fyrkantsvarvstålshållare, HSS Co 10, D×Längd: 12X100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	295000 12X100
GTIN	4045197187437
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Svarvännen med raka, rätvinkliga ändrar.

HSS-Co 10 (10 % kobolt, 67 HRC).

Fyrkantsämnen enligt DIN 4964 form B. Bredd: Tolerans h12. Avfasade ändrar.

Användningsdata:

För svarvning, arborning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.

Teknisk beskrivning

Fyrkantsmått D	12 mm
Längd	100 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Svarvämnne