



**Digitalt mätur med pekmanövrering och i-wi Avläsning 0,0005 mm,
Mätområde: 12,5mm**



Beställningsdata

Ordernummer	434319 12,5
GTIN	4059192066406
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay).

Framsida i hårdat glas med **slitagefria pekskärmar**, 3 FÖRINSTÄLLDA värden, LED-färgdisplay beroende på toleransläge.

Med **inbyggt radiosystem** i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri PC.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING, tolerans, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktion (knapplås i menyn). Dataöverföring möjlig. IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	58,4 mm
Kalibrering	C1
Husets tjocklek	35,8 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
Antal ingående batterier	1
omkopplingsbar avläsning	0,0005 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
omkopplingsbar avläsning	0,00002 tum
mätkraft	0,65–0,90 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
öglä på mätarets baksida	nej
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur