

**Garant****Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302416 32/20
GTIN	4045197436184
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

**Utan** längdinställningsskruv, **lång**.

**Användningsdata:**

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø d	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	20 mm
totallängd L	300 mm
Produktnamnsattribut	L = 300 mm
Produktslag	förlängningsstång