

**Rundborste med skaft Korrugerad, mikroslipande, keramikkorn K320, Borst-
Ø D1 × borstbredd L1: 50X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574462 50X10
GTIN	4017359672921
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonborst med kiselkarbid, inpressad i stålhylsa; **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrarbtagning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

Torr- och våtfinslipning av aluminium, stål, INOX och plaster. Maximal arbetstemperatur 80°C.

Teknisk beskrivning

Borstbredd L ₁	10 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Skaftdiameter D _s	6 mm
rekommenderat varvtal	6000 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	12 mm

Datablad

Borst-Ø D ₁	50 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktslag	Rundborste