Datablad

Mahr

Digital innermikrometer med datautgång, Mätområde: 125-150mm

Beställningsdata

Ordernummer	428931 125-150
GTIN	4059192064945
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:
3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgänga för enkel byte av mäthuvuden. Självcentrerande mäthuvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mäthuvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**
Innermikrometrar med förlängd spärrmekanism, snabba mätningar per spindelstigning på 1,5 mm. Praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med symboler, ABS.
leveransinnehåll:
Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.
Specialtillbehör:
Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
IP-skyddsklass	IP 65
standardmätdjup	132 mm
avläsning	0,001 mm
Batterityp	Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

felgräns	0,006 mm
mätområde	125 - 150 mm
mått a	0,5 mm
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Lämpliga produkter

https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428931-125-150