



Digital innermikrometer med datautmatning och i-wi, Mätområde: 125-150mm



Beställningsdata

Ordernummer	428932 125-150
GTIN	4059192065188
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgंगा för enkel byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Innermikrometrar med förlängd spärrmekanism, snabba mätningar per spindelstigning på 1,5 mm. Praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med symboler, ABS. Dessutom med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri dator.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

i-wi Stick-trådlös mottagare nr 498912 strl. STICK.

Teknisk beskrivning

mätområde	125 - 150 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivna
mått a	0,5 mm

Batterityp	Knappcell
standardmättdjup	132 mm
Antal ingående batterier	1
avläsning	0,001 mm
felgräns	0,006 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428932-125-150>