

**Digital innermikrometer med datautmatning och i-wi, Mätområde: 6-8mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 428932 6-8    |
| GTIN         | 4059192065041 |
| Artikelklass | 43A           |

**Beskrivning****Utförande:**

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgंगा för enkel byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Innermikrometrar med förlängd spärrmekanism, snabba mätningar per spindelstigning på 1,5 mm. Praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med symboler, ABS.

Dessutom med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri dator.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

i-wi Stick-trådlös mottagare nr 498912 strl. STICK.

**Teknisk beskrivning**

|          |          |
|----------|----------|
| felgräns | 0,004 mm |
| mått a   | 1,5 mm   |

## Datablad

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| avläsning                                    | 0,001 mm                   |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032              |
| Antal ingående batterier                     | 1                          |
| Batterityp                                   | Knappcell                  |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen             |
| IP-skyddsklass                               | IP 65                      |
| mätområde                                    | 6 - 8 mm                   |
| standardmät djup                             | 58 mm                      |
| Norm                                         | DIN 863                    |
| omkopplingsbar avläsning                     | mm / tum                   |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt             |
| datautgång                                   | Digimatic-gränssnitt       |
| datautgång                                   | MAHR i-wi-radiosystem      |
| Mätvärdesminne                               | MAHR Reference-Lock-system |
| Mätteknik                                    | digital                    |
| förpackning                                  | Stabil box                 |
| Kalibrering                                  | B6                         |
| Produktslag                                  | 3-punkts innermikrometer   |

### Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428932-6-8>