



Digital innermikrometer med datautmatning och i-wi, Mätområde: 150-175mm



Beställningsdata

Ordernummer	428932 150-175
GTIN	4059192065195
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgänga för enkel byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Innermikrometrar med förlängd spärrmekanism, snabba mätningar per spindelstigning på 1,5 mm. Praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med symboler, ABS. Dessutom med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri dator.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

i-wi Stick-trådlös mottagare nr 498912 strl. STICK.

Teknisk beskrivning

mätområde	150 - 175 mm
avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Knappcell

mått a	0,5 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
felgräns	0,007 mm
standardmättdjup	132 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428932-150-175>