

Mahr**Sats med digitala invändiga snabbmätare med datautgång, Mätområde: 6-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428943 6-12
GTIN	4059192065416
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgंगा för enkel byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Invändiga snabbmätare med spakindragning över hela mätområdet. Stor vridbar (270 grader) pekskärm med praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med hjälp av 3 färglysdioder och symboler på displayen, ABS.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digitala invändiga snabbmätare nr 428933 med tillhörande inställningsringar.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 65

Datablad

Antal ingående batterier	1
mätområde	6 - 12 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
antal mät huvuden	3
antal inställningsringar	2
inställningsring-Ø	8/10 mm
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428943-6-12>