



Sats med digitala invändiga snabbmätare med datautmatning och i-wi, Mätområde: 50-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	428944 50-100
GTIN	4059192065638
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgänga för enkel byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mät backar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Invändiga snabbmätare med spakindragning över hela mätområdet. Stor vridbar (270 grader) pekskärm med praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med hjälp av 3 färglysdioder och symboler på displayen, ABS.

Dessutom med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri dator.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digitala invända snabbmätare nr 428934 med tillhörande inställningsringar.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

i-wi Stick-trådlös mottagare nr 498912 strl. STICK.

Teknisk beskrivning

mätområde	50 - 100 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
antal mät huvuden	4
antal inställningsringar	2
inställningsring-Ø	60/85 mm
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428944-50-100>