

Garant

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm

**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302410 32/10 |
| GTIN | 4045197435873 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Utan längdinställningsskruv, **kort**.

Användningsdata:

För användning i krypchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Skaft-Ø d | 32 mm |
| Håldiameter D ₁ | 10 mm |
| totallängd L | 160 mm |
| Produktnamnsattribut | L = 160 mm |
| Produktslag | förlängningsstång |