

Garant**Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302414 20/6
GTIN	4045197436191
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Utan längdinställningsskruv, **kort** och **med kylkanalhål** (inte förslutbara).

Användningsdata:

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Kylkanalborrhål: kan inte förslutas

Ø D₂: 14 mm

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	20 mm
Håldiameter D ₁	6 mm
Ø D ₂	14 mm
totallängd L	160 mm
Produktnamnsattribut	L = 160 mm
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Produktslag	Krympchucktillbehör

