

**Garant**

**Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	302416 25/10
GTIN	4045197436108
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

**Utan** längdinställningsskruv, **lång**.

**Användningsdata:**

För användning i krypchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø d	25 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
totallängd L	300 mm
Produktnamnsattribut	L = 300 mm
Produktslag	förlängningsstång