

**Dukskiva HD-DR, Ø 50,8 mm, Jämförelse av kornstorlek: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	554058 50
GTIN	068060671813
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Slipnylonrondeller **med aggressiva Cubitron-slipkorn (CER)** i kombination med motståndskraftig väv.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Möjliggör **slipning** och **gradfri finish** med ett och samma verktyg. Hög kantstabilitet och lång livslängd.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	50
skiv-Ø	76,2 mm
Utförande	x-Extra Coarse
finhetsgrad	extra grov

Slipmedel	Cubitron™ slipkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
tillverkarens beteckning	HD-DR
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Lämpliga produkter

No Shop URL available for: 554058 50
