



Fyrkantsvarvstålshållare, HSS Co 10, D×Längd: 25X200mm



Beställningsdata

Ordernummer	295000 25X200
GTIN	4045197187581
Artikelklass	22E

Beskrivning

Utförande:

Svarvännen med raka, rätvinkliga ändrar.

HSS-Co 10 (10 % kobolt, 67 HRC).

Fyrkantssämen enligt DIN 4964 form B. Bredd: Tolerans h12. Avfasade ändrar.

Användningsdata:

För svarvning, arborning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.

Teknisk beskrivning

Längd	200 mm
Fyrkantsmått D	25 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Svarvämne