

**Graverstickel, VHM, D×Längd: 2X40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

**Solid hårdmetall. Gravyrstickel med rak skäregg.** Precisionsrundslipad med maximalt kast 0,005 mm. Halvering förslipad. **Skafttolerans upp till en diameter på 8 mm = h7.**

**Användningsdata:**

För gravering o kopiering vid tillverkn. av verktyg o gjutformar.

**Teknisk beskrivning**

Ø D	2 mm
Längd	40 mm
skärlängd	3 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Svarvämne