

SICOMET[®]
omniFIT[®]**Gängtättningsmedel, 50 ml, Tillverkar-ID: SEAL50H****Beställningsdata**

Ordernummer	083327 SEAL50H
GTIN	4058093009017
Artikelklass	08G

Beskrivning**Utförande:**

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler. För **hydrauliska och pneumatiska delar. Ersätter hampa och teflonband**. DVGW-godkänt.

Norm:

Gewindeverbindungen sollen zuverlässig abgedichtet werden. Das Gewindenspiel wird durch den Kleber ausgefüllt und unregelmäßige Oberflächen ausgeglichen.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

Teknisk beskrivning

för gängstorlek M upp till	M20
minimalt lossningsmoment	22 - 32 Nm

Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
fullhärdat efter	3 h
tillverkarens beteckning	SEAL50H
för gängstorlek tum	3/4 tum
temperaturområde	-55 - 150 °C
Påfyllningsvolym	50 ml
lämpligt för material	metall
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
Form	flytande
Dynamisk viskositet	11000 - 16000 mPas
lagringstemperatur	8 - 28 °C
Färg	blå
Flampunkt	100 °C
Kemisk bas	Dimetakrylater
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Hållfasthetsklass	höghållfast
Demontering	bara genom uppvärmning
Densitet	1,08 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Tätningemedel