

**Graverstickel, VHM, D×Längd: 3X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	295050 3X50
GTIN	4045197188267
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Solid hårdmetall. Gravyrstickel med rak skäregg. Precisionsrundslipad med maximalt kast 0,005 mm. Halvering förslipad. **Skafttolerans upp till en diameter på 8 mm = h7.**

Användningsdata:

För gravering o kopiering vid tillverkn. av verktyg o gjutformar.

Teknisk beskrivning

Längd	50 mm
Ø D	3 mm
skärlängd	3 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Svarvämne