

**Rektangulär svarvstålshållare, HSS Co 10, höjd×bredd: 20X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	295060 20X12
GTIN	4045197271341
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Svarvännen med raka, rätvinkliga ändar.

Höjd och bredd: Tolerans **h14. HSS-Co 10** (10 % kobolt).

**Fyrkantsämnen enligt DIN 4964 form D.**

**Användningsdata:**

För svarvning, arborning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.

**Teknisk beskrivning**

höjd	20 mm
Längd	160 mm
Bredd	12 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Svarvämne