

**Cirkelsågblad expert for Steel, Blad-Ø D: 136mm****Beställningsdata**

Ordernummer	583910 136
GTIN	3165140957601
Artikelklass	54B

Beskrivning**Utförande:**

Precisionssågblad med höghållfast, **buller- och vibrationsdämpande stamblad**. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. **Beläggningen** förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. **Precisionsslipade tänder i hårdmetall** säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

För **stålbearbetning**. Speciell förankring av HM-tänderna i stambladet förhindrar skador på tänderna. Tandform: Trapetsformad plan tand (med fas), neutral spånvinkel. För manuellt manövrerade metall-hand dry-sågar.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

sågbredd B	1,5 mm
Antal tänder	30
Blad-Ø D	136 mm

Datablad

hål-Ø	20 mm
lämpligt för material	Metall
Produktslag	Cirkelsågblad