

**Rektangulär svarvstålshållare, HSS Co 10, höjd×bredd: 25X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	295060 25X12
GTIN	4045197271358
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Svarvännen med raka, rätvinkliga ändar.

Höjd och bredd: Tolerans **h14. HSS-Co 10** (10 % kobolt).

Fyrkantsämnen enligt DIN 4964 form D.

Användningsdata:

För svarvning, arborning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.

Teknisk beskrivning

Bredd	12 mm
Längd	200 mm
höjd	25 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Svarvämne