



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Xtra, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	082006 4
GTIN	4250004112506
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull ultraljudsrengöring av serien Elmasonic xtra för tung användning.

- **Större ultraljudseffekt genom automatisk Dynamic-funktion.**
- **Tillkopplingsbart Eco-läge för skonsam rengöring och energibesparing.**
- **Inbyggd sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.**
- **Individuell tids- och temperaturreglering.**
- **Överskådlig strilvattenskyddad manöverpanel.**
- **Automatisk säkerhetsavstängning.**

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101. Ultraljudsrengöringsmedel samt korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – nr 088019.

Teknisk beskrivning

enhetens längd	435 mm
enhetens bredd	215 mm
tillverkarens beteckning	Xtra 40
vikt	6,8 kg
Längd insatskorg	195 mm
Volym	5 l
ultraljudstopprestanda	560 W

Rekommenderad arbetsvolym	4 l
Bredd insatskorg	105 mm
uppvärmningseffekt	400 W
märkspänning	220 - 240 V
rengöringsbredd höjd	150 mm
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning