

HOLEX®**SCMT 120408 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	260796 HBX130
GTIN	4045197670687
Artikelklass	22D

Beskrivning

SCMT 120408 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup a_p : 0,1 - 3,75 mmMatning f : 0,08 - 0,36 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,1 - 3,75 mm
Matning f	0,08 - 0,36 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MM
Sort	HBX130
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Skärhållare
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral