

Garant**Klädskåp med cylinderlås, antal sektioner: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	949031 12
GTIN	4069515040464
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Garderobskåpets stomme har ett plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp. Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	1850 mm
Underrede utförande	Aluminiumfötter
Lås utförande	Cylinderlås

Bredd	1200 mm
Djup	520 mm
Speciallack tillgänglig	ja
Snedtak	nej
effektiv bredd per sektion	342 mm
effektivt djup per sektion	472 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
effektiv höjd per sektion	370 mm
antal sektioner	12
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
Norm	DIN 4547
vikt	114 kg
Namnskylt	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Solfjäderskåp

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/949031-12>