

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	13 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	23 mm
Huvudängd L_1	32 mm
ISO-kod hållare	AH20R STFCL/L11
Passande vändskär	TC.. 1102..
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5xD
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500