

atlas®**Snörkänga, svart FLASH 6905 XP® BOA, S3, EU-skostorlek: 40**

Beställningsdata

Ordernummer	092023 40
GTIN	4043692441405
Artikelklass	09B

Beskrivning

Utförande:

Dynamisk skyddssko FLASH med en särskilt luftgenomsläpplig, vattenavvisande ovandel och sömlös front. Hög energiavkastning tack vare INNOFLEX-systemet och dynamiskt rörelsestöd. Perfekt för hårda industrigolv. Bredd 10. Flerbreddssystem tillgängligt.

- **Sportline-ovandel.**
- **Hållbar, aktiv fuktreglering tack vare active-X-funktionsfodret.**
- **Metallfri genomträngningsbeständighet med XP®-mellansula.**
- **Aluminiumhätta.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, tryckavlastande inläggssula och responsiv sulteknologi.**
- **MPU® INNOFLEX-sulsystem med flexspår för naturligt rullbeteende och Cloudzone i hälen för absorbering av höga stötkrafter.**
- **ESD-utrustning.**

Snörstövlar med BOA-lås.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Teknisk beskrivning

Kön	Herr
-----	------

Egenskap	Vridlås
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
EU-skostorlek	40
Spiktrampskydd	Textil
Material tåhätta	Aluminium
Färg	svart
Serie	FLASH
Skyddsklass	S3
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Sulans egenskaper	Reboundsula
Produktslag	Skyddsstövlar