

Garant**Klädskåp med cylinderlås, antal sektioner: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	949052 3
GTIN	4069515041386
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett **snedtak**, plastglidstöd i golvgruppen samt en **avtagbar sockel** på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmars trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).

Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Skåpen levereras komplett monterade.**
- **Hänglås för vridlås nr 085822–085890, samt DOM-hänglås nr 085812 strl. 45; nr 085814 strl. 45; nr 085816 strl. 45.**
- **Lämpliga för låssystem.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Datablad

Snedtak	ja
antal sektioner	3
Djup	500 mm
Hyllplanets djup	250 mm
Underrede utförande	Sockel med sockelplåt
Norm	DIN 4547
Ventilationsöppningar dörr	nej
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälms)	240 - 280 mm
vikt	69,3 kg
antal klädstänger	1
Namnskylt	ja
Avtagbar sockel	ja
effektiv bredd per klädsektion	240 mm
effektiv höjd per klädsektion	1240 mm
Ventilationsöppningar bakvägg	nej
Speciallack tillgänglig	ja
höjd bak	2000 mm
Bredd	900 mm
passar till integralhjälms	ja
Hyllplan bredd	295 mm
antal hyllor fast inkörda	1
effektivt djup per klädsektion	475 mm
Lås utförande	Cylinderlås
Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd fram	1850 mm
effektivt djup per hatthylla	250 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	420 - 480 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Cylinderlås	modulär låscynder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Garderobskåp

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/949052-3>