

**WEKEM®****Teflon-tättningsband, 12 m, Typ: COARSE****Beställningsdata**

Ordernummer	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Artikelklass	08G

**Beskrivning****Utförande:**

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

**Användningsdata:**

PTFE-gängtätningstejp FRp användbar för: luft, vatten, kvävgas, gas upp till högst 7 bar, propan, butan, ammoniak, vätgas, syrgas, lösningsmedel, syror, lutar, drivmedel, kylvätska, ånga allt efter medium, rörledning och gängdimension, användbar upp till cirka 170 bar (egna försök behövs).

**OBS!:**

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

**Teknisk beskrivning**

för gängtyp	grov
Tjocklek	0,1 mm

Bredd	12 mm
tillverkarens beteckning	GRp
Längd	12 m
lagringstemperatur	20 °C
Färg	vit
temperaturområde	-240 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	60 månad
Kemisk bas	Polytetrafluoretylen (PTFE)
Egenskap	klibbar inte
Egenskap	obrännbar
Egenskap	kan inte försprödas
Produktnamnsattribut	12 m
Produktslag	Tätningband