

**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260930 20/11
GTIN	4960664541836
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 20 mm

ISO-kod hållare: A20R STLCR/L11

Inställningsvinkel κ : 95 grad

Passande vändskär: TC.. 1102..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 22 mm

Mittförskjutning L_3 : 11,2 mm

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A20R STLCR/L11
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	22 mm
Vändskärsskruv	269022 4
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Mittförskjutning L_3	11,2 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm

Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	269022 4