

HOLEX**Invändiga hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4954, HSS E, Skaft-Ø: 8Rmm****Beställningsdata**

Ordernummer	296400 8R
GTIN	4045197189240
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar **svetsade**.

Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.

HSS/E – På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermitterant bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

Teknisk beskrivning

För hål från Ø	18 mm
Skaft-Ø	8 mm
totallängd	140 mm
Skärmaterial	HSS E
Produktslag	Svarvstål