

Garant**mini-borrstång HM, Höger, Utkragande längd L1 / plattstorlek d: 50/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Artikelklass	21V

Beskrivning**Utförande:**

Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lätt stålhuvud och härdad vändskärsficka.

- **Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.**
- **Enkelt vändskärsbyte.**

OBS!:

Endast för ursvarvning och fasning!

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	50 mm
Vändskärsskruv	279815 10
Vändskärsstorlek	06 mm
totallängd L	115 mm
Spännhöjd L ₂	11,5 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Kläm-skruv Typ 10	279815 10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500