



## Invändiga hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4954, HSS E, Skaft-Ø: 12Rmm



### Beställningsdata

Ordernummer	296400 12R
GTIN	4045197189264
Artikelklass	22E

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla storlekar **svetsade**.

#### Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.

**HSS/E** – På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittent bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

### Teknisk beskrivning

För hål från Ø	22 mm
Skaft-Ø	12 mm
totallängd	180 mm
Skärmaterial	HSS E
Produktslag	Svarvstål