

**Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 4963, HSS E, Skaft-Ø: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297120 12
GTIN	4045197190659
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Alla storlekar **svetsade**.

**Användningsdata:**

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.

**HSS/E** – På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittert bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

**Teknisk beskrivning**

maximalt stickdjup $t_{max}$	8 mm
För hål från Ø	25 mm
eggbredd	3 mm
Skaft-Ø	12 mm
totallängd	180 mm
Skärmaterial	HSS E
Produktslag	Svarvstål