

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	16 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Huvudängd $L_1$	26,5 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A12L STFCCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd $L$	140 mm
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500