



LED-EX pannlampa Vizion 2 med batteri, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	081519 1
GTIN	327005170102
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Explosionssäker pannlampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv. Platt, lätt LED pannlampa. Optimal belysning genom inställbara spridningsvinklar, 3 ljusnivåer och 3 valbara strålförmer. Löstagbar LED-modul för användning som parkeringsljus/arbetsbelysning. Med halksäker gummi hjälmrem (textilrem finns som tillval).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batterier — (3 × AAA).

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivna
Huvud-Ø	45 mm
ATEX-zon	zone 0
ATEX-zon	Zon 21
Belysningsbredd	60 m
tillverkarens beteckning	Vizion 2

ljusflöde	60 - 250 lm
Batterityp	Micro, AAA
färg hus	gul
Antal ingående batterier	3
brinntid	3,5 - 30 h
vikt	113 g
IP-skyddsklass	IP 67
kemisk struktur	Alkali-mangan
återuppladdningsbar	nej
Dimbar belysning	nej
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
Produktslag	Pannlampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3