

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	SVJBR/L 2020K16
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Skrivsats förvändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	269005 8
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruvsats förvåndskär Typ 22

269028 22

Underläggsplatta Typ 8

269005 8

Skruvsats förvåndskär Typ 2

269028 2

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500