

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261111 25/11
GTIN	4045197655851
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Totallängd L neutrala hållare	150 mm
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	39 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
ISO-kod hållare	SVVBN 2525M11
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	12,5 mm
Skrivsats för vändskär	269028 22
Skaftmått	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500