

**Garant****Skärhållare konkav axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 110/170mm****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 273823 110/170 |
| GTIN         | 4045197538307  |
| Artikelklass | 21W            |

**Beskrivning****Utförande:**

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

**Användningsdata:**

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

**Reservdel:**

Spännskruv nr 279815 9.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

$D_1$  = minimidiameter för det första insticket /  $D_2$  = maximidiameter för det första. Instick.

Sänk teknikvärdena med 30 – 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Spårbredd w: 4 mm

maximalt sågdjup  $t_{max}$ : 15 mm

**Teknisk beskrivning**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| maximalt sågdjup $t_{max}$ | 15 mm |
|----------------------------|-------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| maximal första insticksdiameter $D_2$ | 170 mm      |
| minimal första insticksdiameter $D_1$ | 110 mm      |
| Användning                            | Vänster     |
| Spårbredd w                           | 4 mm        |
| Produktslag                           | Skärhållare |

---

## Tillbehör

|                  |          |
|------------------|----------|
| Kläm-skruv Typ 9 | 279815 9 |
| Kläm-skruv       | 279910   |