

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261109 20/11
GTIN	4045197655806
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VB.. 1103..
ISO-kod hållare	SVJBR/L 2020K11
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	23 mm
Skrivsats förvändskär	269028 22
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500